

Neskončna zanka, oranžne barve, 10000 kg, Uporabna dolžina: 6m**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 086285 6 |
| GTIN | 4049924501848 |
| Razred artikla | 08Z |

Opis**Izvedba:**

Ekstremno vzdržljive neskončne zanke (EN 1492-2) z brezšivnim oplaščenjem, odpornim proti obdrgnjenju.

Uporaba:

Za dvigovanje in premikanje bremen.

Napotek:

Možnost dobave do naslednjih nosilnosti: 150 t (poliester), 180 t (dyneema).

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Dolžina obsega | 12 m |
| Uporabna dolžina | 6 m |
| Širina zanke | 91 mm |
| Nosilnost enojna neposredno WLL | 10000 kg |
| Nosilnost enojna povezano WLL | 8000 kg |
| Nosilnost dvojna WLL do 7° | 20000 kg |
| Nosilnost dvojna WLL 7 – 45° | 14000 kg |
| Nosilnost dvojna WLL 45 – 60° | 10000 kg |
| Vrsta izdelka | Neskončne tovarne zanke |

