

**Nož za kotno struženje KOMET® oblika f, Tip: B05****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	240078 B05
GTIN	4047109016316
Razred artikla	24H

Opis**Izvedba:**

Mikroskopsko preverjen, natančen profil rezila. Cenovno ugodno zaradi možnosti večkratnega naknadnega ostrenja na cepilni ploskvi.

Velikosti z dodatno oznako **L = podaljšano držalo.**

Rezalni material:

HSS/Co10 – za materiale, ki jih je težko obdelovati.

Napotek:

Za primerno držalo za notranje struženje glejte art. 240070 in art. 240072.

Rezalni material: HSS Co 10

Globina vrtanja: 50 mm

za izvrtine od Ø: 12 mm

Celotna dolžina: 80 mm

Ø držala: 8 mm

Tehnični opis

za izvrtine od Ø	12 mm
Celotna dolžina	80 mm
Globina vrtanja	50 mm
Tip	B05
Ø držala	8 mm
Rezalni material	HSS Co 10
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

