

Garant**Svedri VHM GARANT Uni Hero, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlSiN, Premier DC h7: 5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	123020 5
GTIN	4069515013116
Razred artikla	13M

Opis**Izvedba:**

Maksimalna univerzalnost in ekonomičnost v enem orodju. **Robustna zasnova orodja** in **konveksno-konkavno zaobljen rezalni rob** za optimalno stabilnost orodja in lomljenje odrezkov v širokem naboru materialov. **Posebna geometrija prostora za odrezke** in **polirani prostori za odrezke** za idealno odvajanje odrezkov in najvišjo procesno zanesljivost. **Izjemno gladka visokozmogljiva prevleka TiAlSiN** za učinkovito zmanjšanje obrabe in nabiranje robov.

Napotek:

Dolžina utorov $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.

naročite obliko **HB**: s št. **123021**.

Oblika **HE**: naročite s št. **123020** in **129100HE**.

Artikli s cenami v oklepajih: Drugačen čas dostave in minimalna količina naročila 3 kosov.

Tehnični opis

Toleranca nazivnega $\emptyset$	h7
Dolžina utorov L_c	57 mm
Standard	Tovarniški standard
Podajanje f v jeklo $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,12 mm/v
Število rezil Z	2
Celotna dolžina L	95 mm
$\emptyset$ držala D_s	6 mm
Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2	49,5 mm

Podatkovni list

Nazivni Ø D _c	5 mm
Serija	Uni
Prevleka	TiAlSiN
Rezalni material	VHM
Izvedba	8×D
Kot konice	140 stopinj
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje	da, s 25 bari
Strategija odrezovanja	HPC
Polstandardno	da
Barvni prstan	oranžen
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	140 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	150 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	115 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	65 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	35 m/min	S
GG(G)	primerno	95 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		

Zrak

pogojno primerno

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/123020-5>