

Garant**Svedri VHM GARANT Uni Hero, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlSiN, Premier DC h7: 3,1 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	122700 3,1
GTIN	4069515011495
Razred artikla	13M

Opis**Izvedba:**

Maksimalna univerzalnost in ekonomičnost v enem orodju. **Robustna zasnova orodja** in **konveksno-konkavno zaobljen rezalni rob** za optimalno stabilnost orodja in lomljenje odrezkov v širokem naboru materialov. **Posebna geometrija prostora za odrezke** in **polirani prostori za odrezke** za idealno odvajanje odrezkov in najvišjo procesno zanesljivost. **Izjemno gladka visokozmogljiva prevleka TiAlSiN** za učinkovito zmanjšanje obrabe in nabiranje robov.

Napotek:

Dolžina vpenjalnega utora $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.

naročite obliko **HB**: s št. **122701**.

Oblika **HE**: naročite s št. **122700** in **12900HE**.

Artikli s cenami v oklepajih: Drugačen čas dostave in minimalna količina naročila 3 kosov.

Tehnični opis

Podajanje f v jeklo $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm/v
Število rezil Z	2
Ø držala D_s	6 mm
Dolžina utorov L_c	28 mm
Toleranca nazivnega Ø	h7
Nazivni Ø D_c	3,1 mm
Celotna dolžina L	66 mm

Podatkovni list

Standard	DIN 6537 L
Priporočena maksimalna globina vrtanja L ₂	23,4 mm
Serija	Uni
Prevleka	TiAlSiN
Rezalni material	VHM
Izvedba	6×D
Kot konice	140 stopinj
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje	da, s 25 bari
Strategija odrezovanja	HPC
Polstandardno	da
Barvni prstan	oranžen
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	190 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	200 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	40 m/min	S
GG(G)	primerno	130 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		

mokro min.

primerno

Zrak

pogojno primerno

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/122700-3,1>