

**Nož za kotno struženje KOMET® oblika f, Tip: B06****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	240078 B06
GTIN	4047109016354
Razred artikla	24H

**Opis****Izvedba:**

Mikroskopsko preverjen, natančen profil rezila. Cenovno ugodno zaradi možnosti večkratnega naknadnega ostrenja na cepilni ploskvi.

Velikosti z dodatno oznako **L = podaljšano držalo**.

**Rezalni material:**

**HSS/Co10** – za materiale, ki jih je težko obdelovati.

**Napotek:**

**Za primerno držalo za notranje struženje glejte art. 240070 in art. 240072.**

Rezalni material: HSS Co 10

Globina vrtanja: 60 mm

za izvrtine od Ø: 14 mm

Celotna dolžina: 95 mm

Ø držala: 10 mm

**Tehnični opis**

Tip	B06
Celotna dolžina	95 mm
Globina vrtanja	60 mm
za izvrtine od Ø	14 mm
Ø držala	10 mm
Rezalni material	HSS Co 10
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

