

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desna, Velikost držala/ploščice: 20/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260006 20/12
GTIN	4045197651662
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Funkcijska širina L <sub>4</sub>	25 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	20 mm
Velikost ploščice	12 mm
Podložna ploščica	269005 6
ISO-oznaka držala	SCLCR/L 2020K12
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 20
Velikost držala	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 1204..
Vijak za podložno ploščico	269013 5
Celotna dolžina L	125 mm
Serija	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 20	269028 20
Podložna ploščica Tip 6	269005 6
Vijak za podložno ploščico Tip 5	269013 5
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500