

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desna, Velikost držala/ploščice: 25/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260006 25/12
GTIN	4045197651679
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 1204..
ISO-oznaka držala	SCLCR/L 2525M12
Velikost ploščice	12 mm
Podložna ploščica	269005 6
Vijak za podložno ploščico	269013 5
Velikost držala	25 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 20
Dolžina glave L <sub>1</sub>	20 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Serija	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Vijak za podložno ploščico Tip 5	269013 5
Podložna ploščica Tip 6	269005 6
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 20	269028 20
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500