

 KOMET**Stružni nož KOMET® za notranji desni navoj oblika 60° (metrični), Tip: B01****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	240084 B01
GTIN	4047109016859
Razred artikla	24H

Opis**Izvedba:**

Mikroskopsko preverjen, natančen profil rezila. Cenovno ugodno zaradi možnosti večkratnega naknadnega ostrenja na cepilni ploskvi.

Velikosti z dodatno oznako **L = podaljšano držalo**.

Rezalni material:

HSS/Co10 – za materiale, ki jih je težko obdelovati.

Napotek:

Za primerno držalo za notranje struženje glejte art. 240070 in art. 240072.

Tehnični opis

Celotna dolžina	60 mm
Tip	B01
za izvrtine od Ø	3 mm
Globina vrtanja	16 mm
za korak do	1 mm
Ø držala	8 mm
Rezalni material	HSS Co 10
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje