

Garant**Držalo za zunanje struženje, desna, Velikost držala/ploščice: 8/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260006 8/06
GTIN	4045197651594
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
Velikost ploščice	6 mm
Dolžina glave L ₁	9 mm
ISO-oznaka držala	SCLCR/L
Funkcijska širina L ₄	10 mm
Velikost držala	8 mm
Celotna dolžina L	60 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22

269028 22