

Garant**Držalo za zunanje struženje, desna, Velikost držala/ploščice: 10/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260006 10/06
GTIN	4045197651600
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost držala	10 mm
ISO-oznaka držala	SCLCR/L 1010E06
Dolžina glave L ₁	10 mm
Velikost ploščice	6 mm
Funkcijska širina L ₄	12 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Celotna dolžina L	70 mm
Serija	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22

269028 22