



Digitalna merilna ura s tipalno ročico, dolžina tipalne ročice 14,5 mm, Merilno območje v vsako smer/Ø ohišja: 0,9/45mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	436501 0,9/45
GTIN	4059192074074
Razred artikla	43A

Opis

Izvedba:

Digitalna merilna ura s tipalno ročico z digitalnim in analognim prikazom, **odčitavanje 1/1000.**

Način merjenja: Običajni/MIN/MAKS/MAKS-MIN. Možen vnos korekcijskega faktorja.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560, vel. CR2032, vpenjalnim čepom Ø 8 mm, ključem za merilna tipala, merilnim tipalom iz karbidne trdine Ø 2 mm.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art.498951. Nadomestno tipalo, glejte art. 436210; 436240.

Tehnični opis

Odčitavanje	0,001 mm
Območje spremembe smeri merjenja f_u	3 μ m
Merilna sila	0,15 N
Območje naklona	2×110 stopinj

Podatkovni list

Območje odstopanja f_e	5 μm
$\varnothing$ vpenjalnega držala h6	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	Vmesnik USB
Merilno orodje	digitalni
Kalibriranje	C5
Vrsta izdelka	merilne ure s tipalno ročico

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/Sl/sl/hom/p/436501-0,9/45>