



Podpora z vijakom, maksimalna podložna višina: 100mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	373505 100
GTIN	4069515013055
Razred artikla	32H

Opis

Izvedba:

Telo in vreteno utrjeno, črno, navoj - trapezni.

Vreteno s trapeznim navojem, samodejno blokado in končnim varovalom.

Napotek:

Od vel. 52 s centrirno izvrtino Ø 12 mm za nastavke art. 375000 – 375030.

Tehnični opis

Ø spodnjega dela	50 mm
Ø glave	50 mm
Nosilnost	60 kN
minimalna podložna višina	70 mm
za vpenjalne prečke s širino utora	14 - 22 mm
Vrsta izdelka	Podpora z vijakom

