

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desna, Velikost držala/ploščice: 12/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260006 12/09
GTIN	4045197654830
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Velikost držala	12 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Dolžina glave L <sub>1</sub>	13 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Velikost ploščice	9 mm
ISO-oznaka držala	SCLCR/L 1212F09
Celotna dolžina L	80 mm
Serija	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500

---