

Garant**Držalo za zunanje struženje, desna, Velikost držala/ploščice: 16/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260006 16/09
GTIN	4045197651624
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Velikost ploščice	9 mm
Dolžina glave L ₁	17 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Podložna ploščica	269005 1
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Funkcijska širina L ₄	20 mm
ISO-oznaka držala	SCLCR/L 1616H09
Velikost držala	16 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
Podložna ploščica Tip 1	269005 1
Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500