

**CNMG 160616, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250378 CA510
GTIN	4960664697199
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Podajanje f	0,28 - 0,88 mm/v
Globina reza a_p	1 - 10 mm
Lomilec odrezkov	PH
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 450 m/min
Radij rezila	1,6 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160616
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje