



Delovna ploščad XL Step, obojestransko pohodna, Število stopnic vključno s platformo: 2X2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966151 2X2
GTIN	4003866414093
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Robustna, obojestransko pohodna, zložljiva delovna ploščad z veliko ploščadjo in eloksiranimi prečniki, odpornimi proti obrabi. Izjemno globoke stopnice (92 mm) za udobno in varno stanje. Optimalna stabilnost zaradi obojestranske toge povezave. Čevelj za lestev z veliko površino iz 2-komponentne plastike, primeren tudi za delo na mrežnih rešetkah.

Standard:

DIN EN 14183.

Tehnični opis

Delovna višina pribl.	2,49 m
Višina platforme brez ograje	0,49 m
spodnja zunanja širina	0,8 m
z ograjo platforme	ne
Oprijemalo	ne
Nosilnost lestve	150 kg

Podatkovni list

Masa	5,6 kg
Kolenska letev	ne
Kolesa	ne
Širina platforme	600 mm
Material	Eloksiran aluminij
nastavljiva po višini	ne
Globina prečke/stopnice	92 mm
Globina platforme	300 mm
Izvedba stopalne površine	stopnje
Število stopnic vključno s platformo	2×2
Pohodnost	dvostranski
Vrsta izdelka	Delovni podesti