



Ploščati izvijač, s trikomponentnim ročajem SwissGrip Evo-Heft, Širina konice b: 6,5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	660042 6,5
GTIN	7610733296767
Razred artikla	63E

Opis

Izvedba:

Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana. Konica je črne barve. Konice z vzporednimi boki s površinskim kontaktom namesto linijskega za boljši prenos vrtilnega momenta.

Močan ročaj SwissGrip Evo omogoča dober prenos potrebnega vrtilnega momenta, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Delo brez utrujenosti zaradi spremenjene krožne oblike. Visokotehnoška 3K materializacija izboljša kemično in mehansko odpornost. Ročaji z barvno kodo »Rainbow« za hitro iskanje pravilne velikosti konice.

Prednosti:

- Konice z vzporednimi boki s površinskim kontaktom namesto linijskega za boljši prenos vrtilnega momenta.
- Brez izrivanja iz glave vijaka.
- Konice se odlično prilegajo standardnim in nestandardnim zarezam vijakov.
- Gladka, zaobljena oblika ročaja brez robov preprečuje nastajanje žuljev na dlaneh.
- Sodčasta, ergonomična oblika z dobro oprijemljivo, koži prijazno površino omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo in večje zatezne momente.
- Zaščita pred kotaljenjem.
- Oznaka za vrsto izvijača in velikost.

Tehnični opis

Debelina konice a	1 mm
Konica	črna
celotna dolžina	245 mm

Podatkovni list

Dolžina rezila	140 mm
Opis konice	4
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Izvedba držala	okrogli
Kapa za udarjanje	ne
Material	Posebno jeklo PB Swiss Tools
Material ročaja	Elastomer
Površina	ponikljano in kromirano
Vrsta izdelka	Izvijač