

Garant**Držalo za zunanje struženje, desna, Velikost držala/ploščice: 20/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260006 20/09
GTIN	4045197651631
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost držala	20 mm
Dolžina glave L ₁	17 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Podložna ploščica	269005 1
Funkcijska širina L ₄	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
ISO-oznaka držala	SCLCR/L 2020K09
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Velikost ploščice	9 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Serijska	QuickTurn
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
Podložna ploščica Tip 1	269005 1
Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500