

**CNMG 120412, Zvrst: CA510**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250372 CA510
GTIN	4960664696963
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Globina reza a_p	1 - 10 mm
Radij rezila	1,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 450 m/min
Lomilec odrezkov	PH
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,28 - 0,88 mm/v
Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje