

Garant**Držalo za zunanje struženje, desna, Velikost držala/ploščice: 25/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260006 25/09
GTIN	4045197651648
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost držala	25 mm
Funkcijska širina L ₄	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Velikost ploščice	9 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Podložna ploščica	269005 1
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
ISO-oznaka držala	SCLCR/L 2525M09
Dolžina glave L ₁	19 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Podložna ploščica Tip 1	269005 1
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500