

**CNMG 190608, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250382 CA510
GTIN	4960664697229
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Podajanje f	0,28 - 0,88 mm/v
Globina reza $a_p$	1 - 10 mm
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 450 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	PH
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 190608
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje