

**CNMG 160608, Zvrst: CA510**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 250376 CA510 |
| GTIN | 4960664697175 |
| Razred artikla | 25E |

Tehnični opis

| | |
|---|------------------|
| Globina reza a_p | 1 - 10 mm |
| Radij rezila | 0,8 mm |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 80 - 450 m/min |
| Lomilec odrezkov | PH |
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Podajanje f | 0,28 - 0,88 mm/v |
| Glavna uporaba | P |
| Zvrst | CA510 |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava |
| Rezalni material | HM |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 160608 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje