

 KOMET**Stružni nož KOMET® za notranji desni navoj oblika 60° (metrični), Tip: B05L****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	240084 B05L
GTIN	4047109018013
Razred artikla	24H

Opis**Izvedba:**

Mikroskopsko preverjen, natančen profil rezila. Cenovno ugodno zaradi možnosti večkratnega naknadnega ostrenja na cepilni ploskvi.

Velikosti z dodatno oznako **L = podaljšano držalo**.

Rezalni material:

HSS/Co10 – za materiale, ki jih je težko obdelovati.

Napotek:

Za primerno držalo za notranje struženje glejte art. 240070 in art. 240072.

Tehnični opis

za izvrtine od Ø	12 mm
za korak do	2 mm
Globina vrtanja	80 mm
Celotna dolžina	125 mm
Tip	B05L
Ø držala	8 mm
Rezalni material	HSS Co 10
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje