

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 12/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260007 12/09
GTIN	4045197654847
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Funkcijska širina L ₄	16 mm
Dolžina glave L ₁	13 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
ISO-oznaka držala	SCLCR/L 1212F09
Velikost držala	12 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Velikost ploščice	9 mm
Celotna dolžina L	80 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500