

**Garant****Držalo za notranje struženje HM, desno, Ø držala/velikost ploščice: 4/03mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260016 4/03
GTIN	4045197651778
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Velikost ploščice	3 mm
ISO-oznaka držala	E04G SCLCR/L03
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0301..
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	5 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 13
Srednji premik $L_3$	2,5 mm
Dolžina glave $L_1$	10 mm
Celotna dolžina $L$	90 mm
Višina vpenjanja $L_2$	3,8 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	95 stopinj
Ø držala $D_s$	4 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 13

269028 13

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 6

269028 6

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500