

Garant**Držalo za notranje struženje HM, levi, Ø držala/velikost ploščice: 6/03mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260017 6/03
GTIN	4045197651877
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	7 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0301..
Srednji premik L_3	3,5 mm
Dolžina glave L_1	10 mm
Velikost ploščice	3 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 19
ISO-oznaka držala	E06J SCLCR/L03
Celotna dolžina L	110 mm
Višina vpenjanja L_2	5,8 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	6 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 19

269028 19

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500