

Garant**Nož za notranje struženje HSS, desni, Ø držala/velikost ploščice: 25/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260022 25/12
GTIN	4045197652072
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	28 mm
Srednji premik L_3	15,5 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 9
Velikost ploščice	12 mm
Prevesna dolžina L_1	125 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 1204..
ISO-oznaka držala	AH25R SCLCR/L12
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L_2	23 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	25 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	5×D
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 9

269028 9

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500