

Garant**Nož za notranje struženje HSS, levi, Ø držala/velikost ploščice: 16/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260023 16/09
GTIN	4045197652171
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Srednji premik L_3	11 mm
ISO-oznaka držala	AH16Q SCLCR/L09
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	18 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Prevesna dolžina L_1	80 mm
Velikost ploščice	9 mm
Celotna dolžina L	180 mm
Višina vpenjanja L_2	15 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	5×D
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8

269028 8

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500