

**Garant****Držalo za notranje struženje HM, desno, Ø držala/velikost ploščice: 5/03mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260016 5/03
GTIN	4045197651785
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0301..
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	6 mm
Velikost ploščice	3 mm
ISO-oznaka držala	E05H SCLCR/L03
Srednji premik $L_3$	3 mm
Dolžina glave $L_1$	10 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 19
Celotna dolžina L	100 mm
Višina vpenjanja $L_2$	4,8 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	95 stopinj
Ø držala $D_s$	5 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 19

269028 19

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500