

Garant**Nož za notranje struženje HSS, desni, Ø držala/velikost ploščice: 0608/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260022 0608/06
GTIN	4045197651983
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Dolžina glave L_1	25 mm
Srednji premik L_3	4 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	8 mm
ISO-oznaka držala	AH0608H SCLCR/L06
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Velikost ploščice	6 mm
Širina vratu L_4	6 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Višina vpenjanja L_2	7 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	5xD
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500