

Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 20/09mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260007 20/09
GTIN	4045197651730
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
ISO-oznaka držala	SCLCR/L 2020K09
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Podložna ploščica	269005 1
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Dolžina glave L ₁	17 mm
Velikost držala	20 mm
Velikost ploščice	9 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Podložna ploščica Tip 1	269005 1
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500