

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 25/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260007 25/09
GTIN	4045197651747
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Dolžina glave L ₁	19 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
ISO-oznaka držala	SCLCR/L 2525M09
Velikost ploščice	9 mm
Funkcijska širina L ₄	32 mm
Podložna ploščica	269005 1
Velikost držala	25 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Celotna dolžina L	150 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 1	269005 1
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500