

Garant**Nož za notranje struženje HSS, levi, Ø držala/velikost ploščice: 0610/03mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260023 0610/03
GTIN	4045197652096
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Dolžina glave L ₁	24 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 13
Širina vratu L ₄	6 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0301..
Velikost ploščice	3 mm
ISO-oznaka držala	AH0610H SCLCR/L03
Srednji premik L ₃	2,5 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	7 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Višina vpenjanja L ₂	9 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D _s	10 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	5×D
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 13	269028 13
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500