

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 16/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260007 16/12
GTIN	4045197654854
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 20
Dolžina glave L ₁	20 mm
Velikost ploščice	12 mm
Velikost držala	16 mm
Funkcijska širina L ₄	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 1204..
Vijak za podložno ploščico	269013 5
Podložna ploščica	269005 6
ISO-oznaka držala	SCLCR/L
Celotna dolžina L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 20	269028 20
Podložna ploščica Tip 6	269005 6
Vijak za podložno ploščico Tip 5	269013 5
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500