

Garant**Nož za notranje struženje HSS, levi, Ø držala/velikost ploščice: 0608/06mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260023 0608/06
GTIN	4045197652102
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Velikost ploščice	6 mm
ISO-oznaka držala	AH0608H SCLCR/L06
Dolžina glave L ₁	25 mm
Srednji premik L ₃	4 mm
Širina vratu L ₄	6 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	8 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Višina vpenjanja L ₂	7 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D _s	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	5×D
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500