



Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 8/06mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260029 8/06
GTIN	4960664541140
Razred artikla	25U

Opis

Izvedba:

Kanal za odrezke je valovite oblike, kar zagotavlja boljše odvajanje odrezkov, manjše možnosti vibracij in stabilno obdelavo.

z notranjim hlajenjem: da

Ø držala D_s : 8 mm

ISO-oznaka držala: A08X SCLCR/L06

Nastavitveni kot κ : 95 stopinj

primerna obračalna rezalna ploščica: CC.. 0602..

Minimalni Ø predvrtanja D_{min} : 10 mm

Srednji premik L_3 : 5 mm

Tehnični opis

Velikost ploščice	6 mm
ISO-oznaka držala	A08X SCLCR/L06
Srednji premik L_3	5 mm
Vijak za obračalno ploščico	269022 2
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	10 mm
Celotna dolžina L	120 mm
Višina vpenjanja L_2	7 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	8 mm

Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	5×D
Standard	DIN 8024
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vpenjalni vijak Tip 2	269022 2
Vpenjalni vijak	269405
PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8