

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 20/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260007 20/12
GTIN	4045197651754
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	SCLCR/L 2020K12
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 1204..
Vijak za podložno ploščico	269013 5
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Podložna ploščica	269005 6
Dolžina glave L ₁	20 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 20
Velikost držala	20 mm
Velikost ploščice	12 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vijak za podložno ploščico Tip 5	269013 5
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložna ploščica Tip 6	269005 6
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 20	269028 20
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500