

Garant**Držalo za notranje struženje HM, levi, Ø držala/velikost ploščice: 16/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260017 16/09
GTIN	4045197651914
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	9 mm
ISO-oznaka držala	E16R SCLCR/L09
Srednji premik L_3	10 mm
Dolžina glave L_1	16 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	18 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L_2	15,5 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	16 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8

269028 8

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500