

Garant**Držalo za notranje struženje HM, desno, Ø držala/velikost ploščice: 12/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260016 12/06
GTIN	4045197651822
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Velikost ploščice	6 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Srednji premik L_3	8 mm
ISO-oznaka držala	E12M SCLCR/L06
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	14 mm
Dolžina glave L_1	10 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Višina vpenjanja L_2	11,5 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	12 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500