

Garant**Nož za notranje struženje HSS, levi, Ø držala/velikost ploščice: 0810/06mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260023 0810/06
GTIN	4045197652126
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Dolžina glave L_1	32 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	12 mm
ISO-oznaka držala	AH0810J SCLCR/L06
Srednji premik L_3	6 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Velikost ploščice	6 mm
Širina vratu L_4	8 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Višina vpenjanja L_2	9 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	10 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	5xD
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500