

 KOMET

**Nož za zarezovalno vrтанje KOMET® UniTurn®, desni, L<sub>2</sub> = 20 mm, Ø D<sub>min</sub>/širina zareze w: 6/1,5mm**



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	240158 6/1,5
GTIN	4047109072060
Razred artikla	24S

### Opis

#### Izvedba:

Rezalni material = BK 82.

Od vel. 5 z notranjim dovajanjem hladilne tekočine, pri manjših premerih je dovod hladilnega sredstva izveden prek držala.

### Tehnični opis

za izvrtine od Ø D <sub>min</sub>	6 mm
Primerno vpenjalno držalo art. 240100	12/8; 16/8
Ø držala d	8 mm
a	5,7 mm
Širina zareze w	1,5 mm
f	2,75 mm
maksimalna globina zarezovanja t <sub>maks</sub>	1,8 mm
z notranjim hlajenjem	da
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/v
Uporabna dolžina	20 mm
Značilnost blagovnega imena	L <sub>2</sub> = 20 mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	145 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	145 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	130 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	70 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	65 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	55 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	40 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	25 m/min	S
GG(G)	primerno	45 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		

## Pribor

Držalo za stružne nože KOMET® UniTurn®, za mirujočo uporabo (brez stružnega noža) Ø držala d/Ø izvrtine d1 16/8 mm

240100 16/8

Držalo za stružne nože KOMET® UniTurn®, za mirujočo uporabo (brez stružnega noža) Ø držala d/Ø izvrtine d1 12/8 mm

240100 12/8