

Garant**Nož za notranje struženje HSS, levi, Ø držala/velikost ploščice: 10/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260023 10/06
GTIN	4045197652133
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Srednji premik L_3	6 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Velikost ploščice	6 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	12 mm
Prevesna dolžina L_1	50 mm
ISO-oznaka držala	AH10K SCLCR/L06
Celotna dolžina L	125 mm
Višina vpenjanja L_2	9 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	10 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	5×D
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500