

**CNMM 120412, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250492 CA510
GTIN	4960664697274
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	PX
Globina reza a_p	1 - 11 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 450 m/min
Radij rezila	1,2 mm
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,25 - 0,9 mm/v
Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 120412
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje