

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 8/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260007 8/06
GTIN	4045197651686
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Velikost držala	8 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
ISO-oznaka držala	SCLCR/L 0808D06
Velikost ploščice	6 mm
Funkcijska širina L ₄	10 mm
Dolžina glave L ₁	9 mm
Celotna dolžina L	60 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22

269028 22