

Garant**Nož za notranje struženje HSS, levi, Ø držala/velikost ploščice: 12/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260023 12/06
GTIN	4045197652157
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Prevesna dolžina L ₁	60 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Velikost ploščice	6 mm
Srednji premik L ₃	7 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
ISO-oznaka držala	AH12M SCLCR/L06
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	14 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Višina vpenjanja L ₂	11 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D _s	12 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	5×D
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500