

Garant**Rezalna glava QuickTurn, levi, Velikost držala/ploščice: 25/15mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 250607 25/15 |
| GTIN | 4045197650436 |
| Razred artikla | 21U |

Opis**Prednosti:**

Zamenjava obračalne ploščice brez uporabe orodja. **Sprostite vpetje ploščice s pritiskom prsta – zamenjajte rezilo – vpenite ploščico s pritiskom na vpenjalno spono.**

Enostavno in udobno znižanje dodatnega časa.

Enakomerna sila vpetja, visoka natančnost zamenjave, brez vzdrževanja.

z notranjim hlajenjem: ne

ISO-oznaka držala: DDJNR/L 2525M15

primerna obračalna rezalna ploščica: DN.. 1506..

Funkcijska širina L₄: 32 mm

Dolžina glave L₁: 46 mm

Celotna dolžina L: 150 mm

Podložna ploščica: 259031 29

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Funkcijska širina L ₄ | 32 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | DN.. 1506.. |
| ISO-oznaka držala | DDJNR/L 2525M15 |
| Vijak za podložno ploščico | 259025 4 |
| Dolžina glave L ₁ | 46 mm |
| Vpenjalna spona | 259038 7 |
| Velikost držala | 25 mm |

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Velikost ploščice | 15 mm |
| Podložna ploščica | 259031 29 |
| Celotna dolžina L | 150 mm |
| Serija | QuickTurn |
| Vrsta uporabe | levi |
| Standard | DIN ISO 5610 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Nastavitveni kot κ | 93 stopinj |
| Uporaba | Plano struženje |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, zunanje |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Vijak za podložno ploščico Tip 4 | 259025 4 |
| PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659906 500 |
| Vpenjalna spona | 259350 |
| Vpenjalna spona Tip 7 | 259038 7 |
| Vijak za podložno ploščico | 259171 |
| Vpenjalna spona | 259351 |
| Podložna ploščica Tip 29 | 259031 29 |
| Vpenjalna spona Tip 6 | 259038 6 |
| Podložna ploščica | 259271 |