

**Garant****Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 10/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260007 10/06
GTIN	4045197651709
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Velikost držala	10 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Velikost ploščice	6 mm
ISO-oznaka držala	SCLCR/L 1010E06
Dolžina glave L <sub>1</sub>	10 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	12 mm
Celotna dolžina L	70 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22

269028 22