

Garant**Nož za notranje struženje HSS, desni, Ø držala/velikost ploščice: 0410/03mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260022 0410/03
GTIN	4045197651969
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Dolžina glave L_1	24 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0301..
Srednji premik L_3	2,5 mm
Širina vratu L_4	4 mm
Velikost ploščice	3 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	5 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 13
ISO-oznaka držala	AH0410H SCLCR/L03
Celotna dolžina L	100 mm
Višina vpenjanja L_2	9 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	10 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	5xD
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 13	269028 13
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500