

Garant
Držalo za zunanje struženje eco, kratko, levi, Velikost držala/ploščice: 25/15 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250605 25/15
GTIN	4045197650351
Razred artikla	21U

Opis
Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001 – 319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: PDJNR/L 2525X15

primerna obračalna rezalna ploščica: DN.. 1506..

Funkcijska širina L_4 : 32 mm

Dolžina glave L_1 : 41 mm

Celotna dolžina L: 112,5 mm

Podložna ploščica: 259031 13

Tehnični opis

Vijak kolenske ročice	259018 5
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1506..
Velikost ploščice	15 mm
Velikost držala	25 mm

Funkcijska širina L ₄	32 mm
Podložna ploščica	259031 13
ISO-oznaka držala	PDJNR/L 2525X15
Kolenska ročica	259015 5
Dolžina glave L ₁	41 mm
Vzmet	259046 1
Celotna dolžina L	112,5 mm
Vrsta uporabe	levi
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za 6-kotnik, steblo E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vzmet Tip 1	259046 1
Kolenska ročica Tip 5	259015 5
Podložna ploščica Tip 13	259031 13
Vijak kolenske ročice Tip 5	259018 5