

Garant**Nož za notranje struženje HSS, desni, Ø držala/velikost ploščice: 20/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260022 20/09
GTIN	4045197652065
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	23 mm
Srednji premik L_3	13 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Prevesna dolžina L_1	100 mm
Velikost ploščice	9 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
ISO-oznaka držala	AH20R SCLCR/L09
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L_2	18 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	20 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	5×D
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8

269028 8

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500